


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - platine pour NS fixe horizontal - 3P/4P 1000A - cde maneton ou rotative

03480

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

⚠ Fin de service le: 24 avr. 2023

① Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm Armoire + gaine - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Appareil installé	ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe NS630b...1000 horizontal installation 1 x4P: fixe NS630b...1000 horizontal installation
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7 module(s) : NS630b...1000, connexion avant dans 650 mm largearmoire + gaine 8 module(s) : NS630b...1000, montage de transfert de connexion dans 650 mm largearmoire + gaine 7 module(s) : NS630b...1000, connexion arrière dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	350 mm
Poids Net	2,84 kg

Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion avant 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion avant 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion arrière 7 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion arrière 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion avant 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion avant 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion arrière 7 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion arrière 7 12,5 mm
----------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	35,0 cm
Longueur de l'emballage 1	58,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,06 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	19,075 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non