


# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 3M - L600-RAL9003



LVS03203

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 enveloppe
Type de plastron	Découpe Modulaire
Appareil installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2LE TeSys : fixe GV2ME TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV2RTn Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : fixe IM9 Vigilohm : IM9 Vigilohm : fixe IM9-OL Vigilohm : IM9-OL Acti 9 : appareil de mesure Multi9 : appareil de mesure Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Vigirex : RH10 Vigirex : RH197M Vigirex : RH21 Vigirex : RH99
Description des pôles	9 x3P : rail modulaire support : GV2L 9 x3P : rail modulaire support : GV2LE 9 x3P : rail modulaire support : GV2ME 9 x3P : rail modulaire support : GV2P 9 x3P : rail modulaire support : GV2RTn
<b>Complémentaires</b>	
Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Certifications du produit</b>	ASTA
<b>Matière</b>	Acier
<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Finition de la surface</b>	Mat Texturé
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Largeur</b>	500 mm
<b>Hauteur</b>	150 mm
<b>Poids du produit</b>	0,54 kg
<b>Quantité par lot</b>	Lot de 1

<b>Unité fonctionnelle</b>	<p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol Vigilohm fixe 6 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural Vigilohm fixe 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 appareil de mesure 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi9 appareil de mesure 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire au sol Vigirex 8 direct 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret mural Vigirex 8 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 8 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 6 3</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 6</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi9 dispositif modulaire &lt;= 40 A fixe 48 direct 6</p>
----------------------------	--

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	16,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	51,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	536,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,500 cm
Largeur de l'emballage 2	17,800 cm
Longueur de l'emballage 2	52,500 cm
Poids de l'emballage 2	5,542 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	97,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	261,390 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better



### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer



### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again



### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.