


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT - Plastron 3/4 NSX250-5M-L600-vertical- RAL9003

LVS03243

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPacT : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : débrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : débrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : débrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : débrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : débrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : débrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Description des pôles	4 x3P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation 4 x3P : platine de montage support : CVS250 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : CVS250 vertical installation 4 x3P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 4 x3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation 3 x4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation 2 x3P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation 2 x3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
------------------------------	--

Position de fonctionnement	Verticale
-----------------------------------	-----------

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
---------------------------------------	---

Position du raccordement	Linergy FC Connexion directe
---------------------------------	---------------------------------

Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
--	---

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
---------------	----------------------------

Certifications du produit	ASTA
----------------------------------	------

Matière	Acier
----------------	-------

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
---------------------------------	--

Finition de la surface	Mat Texturé
-------------------------------	----------------

Couleur	Blanc (RAL 9003)
----------------	------------------

Largeur	500 mm
----------------	--------

Hauteur	250 mm
----------------	--------

Poids du produit	0,82 kg
-------------------------	---------

Quantité par lot	Lot de 1
-------------------------	----------

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrouable par maneton vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrouable par maneton vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrouable poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrouable poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrouable mécanisme moteur vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrouable mécanisme moteur vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	824,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,500 cm
Largeur de l'emballage 2	27,400 cm
Longueur de l'emballage 2	52,700 cm
Poids de l'emballage 2	8,537 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	94,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	236,480 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Assembly's dimensions

