


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy - Liaison bloc alimentation vers INS250 INV100/250 - 250A

LVS04062

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe Linergy Linergy BW jeu de barres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Équipement fournis	Sans câble
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW bloc d'alimentation électrique universel
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm
Appareil installé	ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée latérale vertical installation ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée latérale vertical installation ComPacT: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Poids du produit	1,82 kg
Quantité par lot	Lot de 4

vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20,5 cm
Longueur de l'emballage 1	30,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,917 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	22
Hauteur de l'emballage 2	37,5 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	54,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.