


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Bloc alim. INV-INS 320-400 - vertical (vers Linergy BW)

LVS04074

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | Linergy  |
| Gamme de produit                           | Linergy  |
| Type de produit ou équipement              | Bloc d'alimentation électrique universel   |
| Nom du produit                             | Linergy BW   |
| Nom du produit                             | PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe<br>PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe<br>Linergy Linergy BW jeu de barres |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de distribution de courant  |
| Normes                                     | CEI 61439-1, coffret intérieur<br>CEI 61439-2, coffret intérieur                                       |
| Certifications du produit                  | ASTA   |

### Complémentaires

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Raccordement appareil-armoire | Linergy BW jeu de barres   |
| Description des pôles         | 3P<br>4P   |
| Description d'installation    | Gaine d'armoire - largeur 300 mm<br>Gaine de coffret - largeur 300 mm<br>Cellule - largeur 650 mm<br>Armoire au sol - largeur 600 mm<br>Coffret mural - largeur 600 mm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Appareil installé</b> | <p>ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV320...400 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> |
|--------------------------|---|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>[Ie] courant assigné d'emploi</b> | 630 A    |
| <b>Poids du produit</b>              | 1 kg     |
| <b>Quantité par lot</b>              | Lot de 2 |



---

frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS400 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS400 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative



---

frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX630 avec fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 19,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 24,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 912,000 g  |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 90         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 76,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 96,080 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui   |
| Emballage sans plastique          | Oui   |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme</a>  |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes                   |
| sans PVC                          | Oui   |
| Sans silicone                     | Oui   |

### Use Longer

#### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

### Use Again

#### Réemballer et réuser

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| Reprise               | Oui  |
| Label DEEE            |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |