

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Plastron NSX 100/250-3M-3P-L650-socle horizont.-Cde maneton

LVS03604

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Appareil installé</b>	<p>EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : embrochable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation</p>
--------------------------	---

<b>Description des pôles</b>	<p>1 x3P : platine de montage support : CVS100...160 horizontal installation</p> <p>1 x3P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation</p> <p>1 x3P : platine de montage support : NSX100...160 horizontal installation</p> <p>1 x3P : platine de montage support : NSX250 horizontal installation</p>
------------------------------	---

<b>Position de fonctionnement</b>	Horizontal
-----------------------------------	------------

## Complémentaires

<b>Description du coffret/armoire</b>	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
---------------------------------------	--

<b>Position du raccordement</b>	Connexion directe
---------------------------------	-------------------

<b>Nombre de modules verticaux (50 mm)</b>	3
--	---

<b>Normes</b>	CEI 61439-2 CEI 61439-1
---------------	----------------------------

<b>Certifications du produit</b>	ASTA
----------------------------------	------

<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Finition de la surface</b>	Texturé Mat
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Hauteur</b>	150 mm
<b>Poids du produit</b>	0,62 kg
<b>Quantité par lot</b>	Lot de 1
<b>Unité fonctionnelle</b>	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec embrochable mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec embrochable mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p>

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	15,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	51,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	625,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S04
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	16
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	11,576 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	192
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	105,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	150,912 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.